



Egyutas érzékelő adó

OJS-OOKG/FO/0,15M/US



1 billentyű funkció nélkül



Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 19
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660
Kimenetek		
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 10



Egyutas érzékelő adó

OJS-00KG/FO/0,15M/US

Max. fényfolt átmérő	[mm]	1000
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	1773
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	52,05
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	35 x 24 x 11
Anyagok		ház: ABS; rögzítő: horganyöntvény; LED ablak: SEPS; billentyű: SEPS
Optika anyaga		üveg
Optika elhelyezkedése		elülső optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		alaprögzítés: 1, E20964
		rögzítőcsavarok: 2 x M3 x 16
		rugós alátétek: 2
		Anyák: 2
Megjegyzések		
Megjegyzések		üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,15 m, PVC		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: Hytrel 8068; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott		



Egyutas érzékelő adó

OJS-OOKG/FO/0,15M/US

Csatlakozás

