




Egyutas érzékelő adó

O8S-OOKG/2,0M



1: fénykilépés



Termékjellemzők	
Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású
Felhasználási terület	
Működési elv	adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	12; ((24 V))
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény
Hullámhossz [nm]	633
Érzékelési tartomány	
Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	< 3
Max. fényfolt átmérő [mm]	200
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tartományban

O8S200



Egyutas érzékelő adó

O8S-00KG/2,0M

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65; IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	2912
UL minősítés	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL tanusítvány száma	E027
	UL fájl száma	E174191

Mechanikai adatok

Súly	[g]	40
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Anyagok		ház: ABS; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC, fekete, Ø 2,9 mm; 2 x 0,08 mm²

Csatlakozás



BN	Érszínek
BK	barna
BU	fekete
	kék




Egyutas érzékelő adó

O8S-OOKG/2,0M

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe



x: Távolság [mm]

y: többszörösítési tényező