


OJP200



Prizmás fénySOROMPÓ

OJP-DPKG/SO/AS



Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		polarizációs szűrő
Működési elv		Prizmás fénySOROMPÓ
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 20
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem		igen



Prizmás fénysorompó

OJP-DPKG/SO/AS

Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen
Érzékelési tartomány	
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m]	1,8; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány	nem
Max. fényfolt átmérő [mm]	64
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tartományban
Polarizációs szűrő	igen
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 67
Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [év]	905
Mechanikai adatok	
Súly [g]	15,6
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	35 x 11 x 24
Anyagok	ABS; SEPS
Optika anyaga	PMMA
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot
	1 x LED, sárga
Megjegyzések	
Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A	

Prizmás fényesorompó

OJP-DPKG/SO/AS

Csatlakozás

