



Prizmás fénysorompó

OCP-CPKG/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: O5P500

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	polarizációs szűrő
Működési elv	Prizmás fénysorompó

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 30
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		antivalens
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,9
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1500
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett



Prizmás fénysorompó


OCP-CPKG/US-100

Túlterhelés-védelem		igen	
Érzékelési tartomány			
Hatótávolság	[m]	< 5	
Beállítható tartomány		igen	
Max. fényfolt átmérő	[mm]	130	
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban	
Polarizációs szűrő		igen	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...60	
Védettség		IP 67	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok			
Ház		téglatest kialakítású	
Méretek	[mm]	49 x 15 x 42	
Anyagok		horganyöntvény	
Optika anyaga		PMMA	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző	kapcsolási állapot		1 x LED, sárga
	működés		1 x LED, sárga villogó
Tartozékok			
Szállított tételek		csavarhúzó	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	
Elektromos csatlakozás			
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A			
			

Prizmás fénysorompó

OCP-CPKG/US-100

Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

