


Prizmás fénysorompó

OCP-ASI/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	polarizációs szűrő
Működési elv	Prizmás fénysorompó

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 35
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Túlfeszültség-védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel		AS-i
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1500

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	< 5; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen
Max. fényfolt átmérő	[mm]	133
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban



Prizmás fénySOROMPÓ

OCP-ASI/US-100

Polarizációs szűrő	igen
--------------------	------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

AS-i jellemzők

AS-i I/O konfiguráció	[hex]	1
AS-i ID kód	[hex]	1

Mechanikai adatok

Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	49 x 15 x 42
Anyagok		horganyöntvény
Optika anyaga		PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	működés	1 x LED, sárga villogó

Tartozékok

Szállított tételek	csavarhúzó
--------------------	------------

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás



Prizmás fénysorompó

OCP-ASI/US-100

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

