




Egyutas érzékelő adó

OMS-000W/LS-500



vevő az alsó optikában
adó a felső optikában



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	24...240 AC/DC
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	6
Védelmi osztály		II
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880
Tip. élettartam	[h]	100000
Élettartam referencia hőmérséklet	[°C]	25

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	nem
---------------------	-----

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 50
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő	[mm]	320



Egyutas érzékelő adó

OMS-000W/LS-500

Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	Hatótávolság
---	--------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...40
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	187,787
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	73 x 45 x 49
Anyagok		ABS 'üvegszál-erősítésű
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A; záró: alumínium, szintelenül eloxált



Csatlakozás

