


Egyutas érzékelő adó

OMS-OOKG/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



vevő az alsó optikában
adó a felső optikában



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 80
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	880

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	< 50
Beállítható tartomány	nem



Egyutas érzékelő adó

OMS-00KG/US-100

Max. fényfolt átmérő [mm]	320
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	Hatótávolság

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...40
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
-----	----------------------

Mechanikai adatok

Súly [g]	68,039
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	73 x 45 x 49
Anyagok	ABS 'üvegszál-erősítésű
Optika anyaga	PMMA

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: alumínium, szintelenül eloxált



Csatlakozás

