OO5003

Száloptika-erősítő

OOF-FPKG/M16/KL8



1 szerelés DIN sínre

Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Működésellenőrző kimenet
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	12...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	50; ((24 V))
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	1,3
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	630
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)

OO5003

Száloptika-erősítő

OOF-FPKG/M16/KL8

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2	
Működésellenőrző kimenet		igen	
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége	[mA]	200	
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200	
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	800	
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához	[Hz]	jellemzően	
Rövidzárlat-védelem		igen	
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett	
Túlterhelés-védelem		igen	
Időfunkció	[s]	0,001...0,1	
Érzékelési tartomány			
Hatótávolság	[m]	< 3,8; (adó-vevős érzékelő)	
Érzékelési távolság	[mm]	0...300; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)	
Beállítható tartomány		igen	
Szoftver / programozás			
Paraméterezési lehetőségek		automatikus és manuális kapcsolási pont beállítás; ÉS, VAGY logikai funkciók; második kapcsolási pont	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60	
Védettség		IP 65	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok			
Súly	[g]	556,5	
Ház		téglatest kialakítású	
Méretek	[mm]	76,5 x 105,4 x 70,7	
Csatornák száma		8	
Száloptika csatlakozás		FE-11 / FT-11	
Anyagok		ház: ABS; kijelző ablak: PMMA; LED ablak: SEPS; burkolat: horganyöntvény műanyagbevonatú (PA)	
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző			teljes grafikus LCD kijelző, a kijelző 180°-al elforgatható nyelvválasztás (német, angol, francia)
		kapcsolási állapot	8 x LED, sárga
Elektronikus lezárás		igen	
Tartozékok			
Szállított tételek		sín: 1 x 94 mm, EN 60715	

OO5003

Száloptika-erősítő

OOF-FPKG/M16/KL8

Megjegyzések	
Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M16



Csatlakozás



O	Működésellenőrző kimenet