


Egyutas érzékelő vevő

OGE-DPKG/US



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	8
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény
Hullámhossz [nm]	645

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	vevő
Hatótávolság [m]	< 8
Beállítható tartomány	nem

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 67; (megfelelő csatlakozóval együtt)



Egyutas érzékelő vevő

OGE-DPKG/US

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	1335
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	14,7
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		ház: ABS
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

