


Egyutas érzékelő vevő

OGE-DPKG/6M



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	10
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	vevő
Hatótávolság [m]	< 20
Beállítható tartomány	nem

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Egyutas érzékelő vevő

OGE-DPKG/6M

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	1112
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	255,8
Ház		menetes kialakítás
Méret	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyag		ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
Megjegyzések		
Megjegyzések		üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



Érszínek :

BK = fekete

BN = barna

BU = kék



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

