


Egyutas érzékelő vevő

OSE-FBOA/T

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 potenciométer időzítő
2 potenciométer érzékenység
vevő a felső optikában

Termékjellemzők

Ház téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv adó-vevős érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 20...250 AC/DC

Védelmi osztály II

Kimenetek

Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 10,5

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 10,5

Minimális terhelési áram [mA] 15

Maximális szivárgó áram [mA] 5

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 25

Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 40

Rövidzárlat-védelem nem

Túlterhelés-védelem nem



Egyutas érzékelő vevő

OSE-FBOA/T

Időfunkció	[s]	0,01...5
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		vevő
Hatótávolság	[m]	< 20
Beállítható tartomány		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	80 x 28 x 95
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		üveg
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítési szög
		csavarhúzó
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: ...1,5 mm ² ; Kábel köpeny: Ø 7...13 mm		
Csatlakozás		

