




Egyutas érzékelő adó

OTS-00KG/US-100



egy-egy adó dióda az alsó és felső optikában



Termékjellemzők	
Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású
Felhasználási terület	
Működési elv	adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...50 DC
Áramfelvétel [mA]	20; ((24 V))
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	880
Érzékelési tartomány	
Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	< 10
Beállítható tartomány	nem
Max. fényfolt átmérő [mm]	524
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tarományban
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 65



Egyutas érzékelő adó

OTS-00KG/US-100

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF [év]		1862

Mechanikai adatok

Súly [g]	153
Ház	téglatest kialakítású
Anyagok	PBT
Optika anyaga	PMMA
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Tartozékok

Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20461
	csavarhúzó

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

