




Egyutas érzékelő vevő

OTE-FPKG/US-100-IPF



vevő az alsó optikában



Termékjellemzők		
Fény típusa		infravörös
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...50 DC
Áramfelvétel	[mA]	30; ((24 V))
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramerhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	150
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett



Egyutas érzékelő vevő

OTE-FPKG/US-100-IPF

Túlterhelés-védelem	igen
---------------------	------

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	vevő
Hatótávolság [m]	< 10
Beállítható tartomány	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF [év]	573	

Mechanikai adatok

Súly [g]	161
Ház	téglatest kialakítású
Anyagok	PBT
Optika anyaga	PMMA
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok

Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20461
	csavarhúzó

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás



Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Egyutas érzékelő vevő

OTE-FPKG/US-100-IPF

Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

