




Egyutas érzékelő adó

OGS-OOKG/2M



1 x LED 4 x 90°




Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		menetes kialakítás
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	20
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	624
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 25
Max. fényfolt átmérő	[mm]	1000
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	629
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	125,1
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Menet megjelölés		M18 x 1



Egyutas érzékelő adó

OGS-OOKG/2M

Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; EPDM	
Optika anyaga	PMMA	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
Megjegyzések		
Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Csatlakozás		



BN = Érszínek :
BU = barna
 kék