


Egyutas érzékelő adó

OGS-000W/LS/CUBE

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítás M18-as menettel

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...60
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC
Áramfelvétel	[mA]	< 5
Védelmi osztály		II; (double insulated)
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	633

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 20
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő	[mm]	800
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tartományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisszió	B osztályú



Egyutas érzékelő adó

OGS-000W/LS/CUBE

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	59,5
Ház		téglatest kialakítás M18-as menettel
Méret	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		horganyöntvény; PEI
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld

Elektromos csatlakozás	
Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű

Tartozékok	
Szállított tételek	önzáró anya: 1


Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás	
------------------------	--

Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C



Csatlakozás

Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű