

Prizmás fénysorompó

OTR-FPKG/6M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OT5013

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 potenciométer
vevő az alsó optikában
adó a felső optikában



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Prizmás fénysorompó
--------------	---------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	40; ((24 V))
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250



Prizmás fénysorompó

OTR-FPKG/6M

Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	150
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Hatótávolság	[m]	0,15...5; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen
Max. fényfolt átmérő	[mm]	262
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális távolságban
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	75 x 19 x 30
Anyagok		PBT
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20441	
	csavarhúzó	
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Prizmás fénysorompó

OTR-FPKG/6M

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

