




Szín szenzor

ODC-MPKG/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: O5C500

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 Objektív
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény; zöld fény; Kék fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Alkalmazás	színfelismerés; prizmás működés; tárgyreflexiós működés
------------	---

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V] 12...30 DC; (Max. hullámosság: 5 Vss)
------------------	---



Szín szenzor

ODC-MPKG/US-100

Áramfelvétel	[mA]	80
Védelmi osztály		II
Fény típusa		vörös fény; zöld fény; Kék fény
Tip. élettartam	[h]	100000
Élettartam referencia hőmérséklet	[°C]	25
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1000
Érzékelési tartomány		
Hatótávolság	[m]	0,1...0,25; (prizmás működés)
Érzékelési távolság	[mm]	< 12,5; (tárgyreflexiós működés ± 2)
Max. fényfolt szélesség	[mm]	2
Max. fényfolt magasság	[mm]	4
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		Érzékelési távolság
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	0,7
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...55
Védettség		IP 67
Maximális külső fénnnyel szembeni védettség	[klx]	20
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	53 x 30 x 80
Anyagok		horganyöntvény
Optika anyaga		üveg
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

OD5005


Szín szenzor

ODC-MPKG/US-100




Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás



2	aktiváló trigger AT
5	Eingang "External Teach"