


Prizmás fénysorompó

OER-V/OET-V



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	Prizmás fénysorompó
--------------	---------------------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz OV5012, OV0010
Védelmi osztály	III
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	950

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem

Érzékelési tartomány

Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m]	0,03...0,2; (Prizma Ø 80 E20005)
Érzékelési távolság [mm]	< 15; (fehér papír 200 x 200 mm)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...70
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Prizmás fénySOROMPÓ

OER-V/OET-V

MTTF	[év]	5623
------	------	------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	72
Ház		menetes kialakítás
Méret	[mm]	M8 x 1
Menet megjelölés		M8 x 1
Anyagok		sárgaréz nikkelezett

Tartozékok

Szállított tételek		záróanyák: 2
--------------------	--	--------------


Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m; 2 x 0,14 mm²

Csatlakozás



1 = adó
 2 = vevő
 Érszínek :
 RD = piros
 WH = fehér
 screen = árnyékolás