




Egyutas érzékelő adó

OUS-00KG



egy-egy adó dióda az alsó és felső optikában




Termékjellemzők		
Fény típusa	infravörös	
Ház	téglatest kialakítású	
Felhasználási terület		
Működési elv	adó-vevős érzékelő	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	20; ((24 V))
Védelmi osztály	II	
Polaritáscsere védelem	igen	
Fény típusa	infravörös	
Hullámhossz	[nm]	880
Kimenetek		
Rövidzárlat-védelem	igen	
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett	
Túlterhelés-védelem	igen	
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő	adó	
Hatótávolság	[m]	< 6
Beállítható tartomány	nem	
Max. fényfolt átmérő	[mm]	734
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tarományban	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	1801



Egyutas érzékelő adó

OUS-00KG

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	138
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	28 x 16 x 51
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		üveg
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítési szög: 1, E20211
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



BN =	Érszínek :
BU =	barna
BK =	kék
	fekete