



Prizmás fénysorompó

OUR-HPKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OU5070

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Prizmás fénysorompó
--------------	---------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	35; ((24 V))
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	950

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	160
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	0,15...3; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen
Max. fényfolt átmérő	[mm]	262



Prizmás fénysorompó

OUR-HPKG

Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak

a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...80

Védettség

IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

B osztályú

Mechanikai adatok

Súly [g]

0,151

Ház

téglatest kialakítású

Méretek [mm]

28 x 16 x 51

Anyagok

PPE módosított

Optika anyaga

üveg

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

1 x LED, sárga

Tartozékok

Szállított tételek

rögzítési szög: 1, E20211

Megjegyzések


Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Érszínek :

BN =

barna

BU =

kék

BK =

fekete

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

