



Prizmás fénySOROMPÓ

OUR-DNKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Prizmás fénySOROMPÓ
--------------	---------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	35; ((24 V))
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	950

Kimenetek

Elektromos kivitel		NPN
Kimeneti funkció		sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	160
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	0,15...3; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen
Max. fényfolt átmérő	[mm]	262
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------



Prizmás fénysorompó

OUR-DNKG

Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,159
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	28 x 16 x 51
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		üveg
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítési szög: 1, E20211
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Csatlakozás		



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

