



Prizmás fénySOROMPÓ

OUR-HPKG/US-100-DPO



vevő a felső optikában
adó az alsó optikában



Termékjellemzők		
Fény típusa		infravörös
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Működési elv		Prizmás fénySOROMPÓ
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 35
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	160
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság	[m]	0,15...3; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen
Max. fényfolt átmérő	[mm]	262



Prizmás fénysorompó

OUR-HPKG/US-100-DPO


Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet		[°C]	-25...80
Védettség			IP 67
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 60947-5-2	B osztályú
		EN 55011	
MTTF		[év]	685
Mechanikai adatok			
Súly		[g]	74,5
Ház			téglatest kialakítású
Méretek		[mm]	28 x 16 x 51
Anyagok			PPO módosított
Optika anyaga			üveg
Optika elhelyezkedése			oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok			
Szállított tételek			rögzítési szög: 1, E20211
Megjegyzések			
Csomagolási egység			1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás





Prizmás fénysorompó

OUR-HPKG/US-100-DPO

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

