


Száloptika-erősítő

OGF-HBOA/90-250V

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	90...250 AC/DC
Védelmi osztály		II
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	9,5
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	9,5
Minimális terhelési áram	[mA]	10
Maximális szivárgó áram	[mA]	5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	50
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	25
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	70
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	0...0,08; (adó-vevős érzékelő)
Érzékelési távolság	[mm]	0...15; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65



Száloptika-erősítő

OGF-HBOA/90-250V

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Méreték [mm]		M18 x 1 / L = 88
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		sárgaréz nikkelezett
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
		hollandi anya
Megjegyzések		
Megjegyzések		fényre kapcsolás nyitó kimeneti funkciónak felel meg egyutas száloptikák esetén
		záró kimeneti funkciónak felel meg tárgyreflexiós száloptikák esetén
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Csatlakozás		



BN = Érszínek :
 BU = barna
 kék