



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available

Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
--------------	---------------------------------

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...90 AC/DC
Védelmi osztály		II
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek


Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	9,5
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	9,5
Minimális terhelési áram	[mA]	10
Maximális szivárgó áram	[mA]	5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	250
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	50
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	25
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	70



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OGT-HBOA/S/6m

Rövidzárlat-védelem	nem	
Túlterhelés-védelem	nem	
Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság	[mm]	< 100; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség	IP 67	
Mechanikai adatok		
Ház	menetes kialakítás	
Méreték	[mm]	M18 x 1
Menet megjelölés	M18 x 1	
Anyagok	sárgaréz nikkelezett	
Optika anyaga	üveg	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Csatlakozás		



BN = Érszínek :
barna
BU =
kék