


Prizmás fényesorompó

OUP-HPKG/US-100-DPO

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	polarizációs szűrő
Működési elv	Prizmás fényesorompó

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...50 DC
Áramfelvétel	[mA]	30; ((24 V))
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	160
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	< 1,5; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen
Polarizációs szűrő		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
------------------------	------	----------



Prizmás fénySOROMPÓ

OUP-HPKG/US-100-DPO

Védettség

IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

B osztályú

Mechanikai adatok

Ház

téglatest kialakítású

Méretek

[mm]

28 x 16 x 51

Anyagok

PPO módosított

Optika anyaga

üveg

Tartozékok

Szállított tételek

rögzítési szög

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

