


Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OWT-FPKG/6M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OJ5000

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
--------------	---------------------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	35; ((36 V))
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	250
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság	[mm]	1...150; (fehér papír 200 x 200 mm)
Max. fényfolt átmérő	[mm]	15



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OWT-FPKG/6M

Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak

a maximális tartományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60

Védettség IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC EN 60947-5-2

EN 55011

B osztályú

Mechanikai adatok

Ház téglatest kialakítású

Méretek [mm] 36 x 60 x 10

Anyagok ABS 'üvegszál-erősítésű

Optika anyaga PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző kapcsolási állapot 1 x LED, sárga

üzem / működés 1 x LED, zöld

működés 1 x LED, piros



Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Csatlakozás



Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

