


Tárgyreflexiós optikai érzékelő

c

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OJ5000

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
--------------	---------------------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	35; ((36 V))
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	250
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság	[mm]	1...150; (fehér papír 200 x 200 mm)
---------------------	------	-------------------------------------



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

c

Max. fényfolt átmérő [mm]	15
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tartományban

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 65

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok	
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	36 x 60 x 10
Anyagok	ABS 'üvegszál-erősítésű
Optika anyaga	PMMA

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros



Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás





Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

