


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OK5001

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Termékjellemzők**

Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...50 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 30
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	160
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	< 0,08; (adó-vevős érzékelő)
Érzékelési távolság	[mm]	< 15; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65



Száloptika-erősítő

OGF-DPKG

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,189
Ház		menetes kialakítás
Méret	[mm]	M18 x 1 / L = 88
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		sárgaréz nikkelezett
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
		hollandi anya
Megjegyzések		
Megjegyzések		sötétre kapcsolás záró kimeneti funkciónak felel meg egyutas száloptikák esetén
		nyitó kimeneti funkciónak felel meg tárgyreflexiós száloptikák esetén
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Csatlakozás		



Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete