




Prizmás fénySOROMPÓ

OWP-FPKG/0,1M/US

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OJ5063

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	polarizációs szűrő
Működési elv	Prizmás fénySOROMPÓ

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	35; ((36 V))
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	250
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett



Prizmás fénysorompó

OWP-FPKG/0,1M/US

Túlterhelés-védelem	igen	
Érzékelési tartomány		
Hatótávolság [m]	0,1...1,5; (Prizma Ø 80 E20005)	
Max. fényfolt átmérő [mm]	120	
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tarományban	
Polarizációs szűrő	igen	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60	
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház	téglatest kialakítású	
Méretek [mm]	36 x 60 x 10	
Anyagok	ABS 'üvegszál-erősítésű	
Optika anyaga	PMMA	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,1 m, PVC		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		
		

Prizmás fénySOROMPÓ

OWP-FPKG/0,1M/US

Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

