


Infravörös hőmérsékletszenzor

OWI-BPKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: TW7000

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Ház	menetes kialakítás
-----	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	20; ((24 V))
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	150
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Beállítható tartomány	igen
Hullámhossz tartomány [μm]	6...14

Reakcióidők

Válaszidő [s]	< 500
---------------	-------

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60
Védettség	IP 65



Infravörös hőmérsékletszenzor

OWI-BPKG

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház	menetes kialakítás	
Méretek [mm]	M30 x 1,5 / L = 113	
Menet megjelölés	M30 x 1,5	
Anyagok	ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú	
Optika anyaga	műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
	csavarhúzó	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Csatlakozás		



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér