



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available

Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező; Működésellenőrző kimenet
Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 32
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Működésellenőrző kimenet		igen
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése	[V]	3,5
Működés ellenőrző kimenet maximális áramerhelhetősége	[mA]	10
Kapcsoló kimenet állandó áramerhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	500



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság [mm]	1...400; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó)
Beállítható tartomány	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M18 x 1
Menet megjelölés	M18 x 1
Anyagok	PBT
Optika anyaga	PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott






Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Csatlakozás



2

Működésellenőrző kimenet