




Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OGH-HPKG/US/90°/100MM



Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		menetes kialakítás
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Háttérelnyomás
Működési elv		Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	25
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	625
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság	[mm]	< 100; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó)
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő	[mm]	16



Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OGH-HPKG/US/90°/100MM

Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tartományban
Háttérelnyomás elérhető	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 68

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	541

Mechanikai adatok

Súly	[g]	57,3
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 65
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		rozsdamentes acél; ABS
Optika anyaga		PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok

Szállított tételek	Anyák: 2
	körmös alátét: 2

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A





Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OGH-HPKG/US/90°/100MM

Csatlakozás

