


OG5126



Prizmás fénysorompó

OGP-DPKG/US/90°



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	polarizációs szűrő
Működési elv	Prizmás fénysorompó

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	< 22
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	500
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Prizmára vonatkoztatott hatótávolság	[m]	3; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		nem



Prizmás fényesorompó

OGP-DPKG/US/90°

Max. fényfolt átmérő [mm]	96
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tarományban
Polarizációs szűrő	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 68

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF [év]	859	

Mechanikai adatok

Súly [g]	59,2
Ház	menetes kialakítás
Méretek [mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Menet megjelölés	M18 x 1
Anyagok	rozsdamentes acél; ABS
Optika anyaga	PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok

Szállított tételek	Anyák: 2
	körmös alátét: 2

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A





Prizmás fénySOROMPÓ

OGP-DPKG/US/90°

Csatlakozás

