




Egyutas érzékelő vevő

OGE-DPKG/US/90°



Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		menetes kialakítás
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	< 12
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	500
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		vevő
Hatótávolság	[m]	< 9
Beállítható tartomány		nem



Egyutas érzékelő vevő

OGE-DPKG/US/90°

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 68
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	953
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	58,4
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		rozsdamentes acél; ABS
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	Anyák: 2	
	körmös alátét: 2	
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		



Csatlakozás

