




Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OHH-HPKG/2M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: O8H206

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Háttérelnyomás
Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 20
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Tip. élettartam	[h]	75000
Élettartam referencia hőmérséklet	[°C]	25

Kimenetek


Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	50
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	800
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen



Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OHH-HPKG/2M

Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság	[mm]	1...30; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó)
Max. fényfolt átmérő	[mm]	4,5
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tartományban
Háttérelnyomás elérhető		igen
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	< 0,6
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...50
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	28,2
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Anyagok		ABS
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	nem biztonságos tartomány	1 x LED, sárga villogó
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm ²		
Csatlakozás		



Érszínek :

BK = fekete

BN = barna

BU = kék