


Prizmás fényesorompó

OHP-DPKG/0,20M/AS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: O8P202

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	polarizációs szűrő
Működési elv	Prizmás fényesorompó

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 20
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Tip. élettartam	[h]	75000
Élettartam referencia hőmérséklet	[°C]	25

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	50
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	800
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen



Prizmás fénysorompó

OHP-DPKG/0,20M/AS

Érzékelési tartomány		
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság	[m]	0,8; (Prizma Ø 35 E20004)
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő	[mm]	10
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		Hatótávolság
Polarizációs szűrő		igen
Reakciódő		
Válaszidő	[s]	< 0,6
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...50
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	14
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	20,6 x 7,6 x 12,5
Anyagok		ABS
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	nem biztonságos tartomány	1 x LED, sárga villogó
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,2 m, PVC		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A		
		



Prizmás fényesorompó

OHP-DPKG/0,20M/AS

Csatlakozás

