




Prizmás fénysorompó

OIP-FBOW

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők		
Ház		menetes kialakítás
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		polarizációs szűrő
Működési elv		Prizmás fénysorompó
Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC
Védelmi osztály		II
Kimenetek		
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	4
Maximális szivárgó áram	[mA]	12
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	300
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	65
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem
Érzékelési tartomány		
Hatótávolság	[m]	< 2; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen
Polarizációs szűrő		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60



Prizmás fénysorompó

OIP-FBOW

Védettség	IP 65	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Ház	menetes kialakítás	
Méreték [mm]	M30 x 1,5 / L = 125	
Menet megjelölés	M30 x 1,5	
Anyagok	PBT; PPO módosított	
Optika anyaga	PMMA	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2 csavarhúzó	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: ...1,5 mm²		
Csatlakozás		

