




A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Ház	menetes kialakítás
-----	--------------------

Felhasználási terület

Működési elv	Prizmás fénysorompó
--------------	---------------------

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC

Kimenetek

Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezzhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	4
Maximális szivárgó áram	[mA]	12
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	300
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	15
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	< 4; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
------------------------	------	----------



Prizmás fénysorompó

OIR-FBOW/LS

Védettség	IP 65
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Súly	[g]	145,149
Ház		menetes kialakítás
Méret	[mm]	M30 x 1,5
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok


Szállított tételek	záróanyák: 2
	csavarhúzó

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C



Csatlakozás

