




Prizmás fénySOROMPÓ

OIR-FPKG




Termékjellemzők	
Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás
Felhasználási terület	
Működési elv	Prizmás fénySOROMPÓ
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...55 DC
Áramfelvétel [mA]	30; ((24 V))
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	950
Kimenetek	
Elektromos kivétel	PNP
Kimeneti funkció	világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	65
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen
Érzékelési tartomány	
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m]	0,1...4; (Prizma Ø 80 E20005)



Prizmás fényesorompó

OIR-FPKG

Beállítható tartomány	igen	
Max. fényfolt átmérő [mm]	280	
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tarományban	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80	
Védettség	IP 65	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [év]	659	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	124	
Ház	menetes kialakítás	
Méretek [mm]	M30 x 1,5 / L = 125	
Menet megjelölés	M30 x 1,5	
Anyagok	PBT; PPO módosított	
Optika anyaga	PMMA	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
	csavarhúzó	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 7...13 mm; Tömszelence: M20 X 1,5		
Csatlakozás		



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

