


OIT-FPKG



infravörös

menetes kialakítás

Tárgyreflexiók optikai érzékelő

10...55 DC

30; ((24 V))

11

igen

infravörös

880

PNP

világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)

2,5

250

100

igen

ütemezett

igen

3...700; (fehér papír 200 x 200 mm)

igen



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OIT-FPKG

Max. fényfolt átmérő [mm]	122
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tartományban

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 65

Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011
MTTF [év]	659
	B osztályú


Mechanikai adatok	
Súly [g]	125,5
Ház	menetes kialakítás
Méretek [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Menet megjelölés	M30 x 1,5
Anyagok	PBT; PPO módosított
Optika anyaga	PMMA

Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot 1 x LED, sárga

Tartozékok	
Szállított tételek	záróanyák: 2 csavarhúzó

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás	
sorkapocs: ...1,5 mm ² ; Kábel köpeny: Ø 7...13 mm; Tömszelence: M20 X 1,5	
Csatlakozás	





Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

