




Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OIH-HPKG/US/600MM

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 potenciométer



Termékjellemzők

Fény típusa vörös fény

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok Háttérelnyomás

Működési elv Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	35
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	625

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramerőssége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	300
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen



Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OIH-HPKG/US/600MM

Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság	[mm]	< 600; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó)
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió)	[mm]	< 600
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió)	[mm]	< 596
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió)	[mm]	< 578
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő	[mm]	30
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tartományban
Háttérelnyomás elérhető		igen

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	211
Méretek	[mm]	64 x 43 x 38
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok		horganyöntvény nikkelezett
Optika anyaga		PMMA

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok		
Szállított tételek		önzáró anya: 1

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A





Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OIH-HPKG/US/600MM

Csatlakozás

