




Adó-vevős lézeres érzékelő, adó egység

OJSLOOKG/FO/AS



1 billentyű



Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Lézervédelmi osztály		1
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 12
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	650
Tip. élettartam	[h]	50000
Kimenetek		
Túlterhelés-védelem		igen



Adó-vevős lézeres érzékelő, adó egység

OJSLOOKG/FO/AS

Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		adó
Hatótávolság [m]		< 1
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő [mm]		4
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális távolságban
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]		-10...60
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Lézervédelmi osztály		1
Megjegyzés a lézervédelemhez	Figyelem:	lézerfény
	lézerosztály:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		megfelel a 21 CFR 1040 részével, kivéve a 2007 júniusban kiadott 50.-ik lézer nyilatkozat eltéréseit
MTTF [év]		918
Mechanikai adatok		
Súly [g]		27,85
Ház		téglatest kialakítású
Méretek [mm]		35 x 24 x 11
Anyagok		ház: ABS; rögzítő: horganyöntvény; LED ablak: SEPS; billentyű: SEPS
Optika anyaga		üveg
Optika elhelyezkedése		elülső optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		alaprögzítés: 1, E20964
		rögzítőcsavarok: 2 x M3 x 16
		rugós alátétek: 2
		Anyák: 2
Megjegyzések		
Megjegyzések		üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység		1 db

Adó-vevős lézeres érzékelő, adó egység

OJSLOOKG/FO/AS

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás

