




Száloptika-erősítő

OKF-FPKG/US-100-DPF



Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		téglatest kialakítású
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	30; ((24 V))
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	120
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Hatótávolság	[m]	0...0,12; (adó-vevős érzékelő)
Érzékelési távolság	[mm]	0...40; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)
Beállítható tartomány		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65



Száloptika-erősítő



OKF-FPKG/US-100-DPF

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	529
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	66
Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	50 x 19 x 35
Anyagok		PPO módosított
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		csavarhúzó
		rögzítőcsavarok: 2 x M4 x 25
		alátét: 2
		rugós alátétek: 2
		Anyák: 2
Megjegyzések		
Megjegyzések		fényre kapcsolás nyitó kimeneti funkciónak felel meg egyutas száloptikák esetén
		záró kimeneti funkciónak felel meg tárgyreflexiós száloptikák esetén
		sötétre kapcsolás záró kimeneti funkciónak felel meg egyutas száloptikák esetén
		nyitó kimeneti funkciónak felel meg tárgyreflexiós száloptikák esetén
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		
		

Száloptika-erősítő

OKF-FPKG/US-100-DPF

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
BK =	kék
WH =	feke
	fehér