



Egyutas érzékelő vevő

OLE-FNKG/LS-400

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: O5E502 + E21122

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available

Termékjellemzők

Ház téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv adó-vevős érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 10...36 DC

Áramfelvétel [mA] < 30

Védelmi osztály II

Polaritáscsere védelem igen

Túlfeszültség-védelem igen

Kimenetek

Elektromos kivitel NPN

Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100; (200 (...50 °C))

Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 500

Rövidzárlat-védelem igen

Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett

Érzékelési tartomány

Adó / vevő vevő

Hatótávolság [m] < 25



Egyutas érzékelő vevő

OLE-FNKG/LS-400

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	75 x 27 x 62
Anyagok		PBT
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x 7/8" / M12; kódolás: A



Csatlakozás

