



Prizmás fénysorompó

OMP-FKOW/T/LS-500



vevő az alsó optikában
adó a felső optikában



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	polarizációs szűrő
Működési elv	Prizmás fénysorompó

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	24...240 AC/DC
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	6
Védelmi osztály		II
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660
Tip. élettartam	[h]	100000
Élettartam referencia hőmérséklet	[°C]	25

Kimenetek

Elektromos kivitel		relé
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kontakt terhelhetősége		3A / 250 V AC
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	10
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	10




Prizmás fénysorompó

OMP-FKOW/T/LS-500

Rövidzárlat-védelem		nem
Időfunkció	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
Érzékelési tartomány		
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság	[m]	13,5; (Prizma Ø 80 E20005)
Polarizációs szűrő		igen
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	< 10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...40
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	198,5
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	73 x 45 x 49
Anyagok		ABS 'üvegszál-erősítésű
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A; záró: alumínium, szintelenül eloxált





Prizmás fényesorompó

OMP-FKOW/T/LS-500

Csatlakozás

