



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OPT-FBOW/3L

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OA0108 vagy OA0109

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available

Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
--------------	---------------------------------

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC
Áramfelvétel	[mA]	14; ((24 V))
Védelmi osztály		II
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezzhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	4
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	350
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	15
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OPT-FBOW/3L

Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság	[mm]	< 1300; (fehér papír 200 x 200 mm)
Beállítható tartomány		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...80
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	86 x 28 x 142
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		üveg
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: ...1,5 mm ²		
Csatlakozás		

