




Holttérmentes nyomásérzékelő kijelzővel

PI-,25BREA01-E-ZVG/US/ /P

Kifutó termék

Alternatív termékek: PI2898 vagy PI2798
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 alfanumerikus kijelző 4-digít
- 2 állapot visszajelző LED-ek
- 3 programozó nyomógombok



Termékjellemzők		
Bemenetek és kimenetek száma	Analog kimenetek száma: 1	
Mérési tartomány	-0,0124...0,25 bar	-12,4...250 mbar
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz	
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Alkalmazás	holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára	
Beszerezés	350° -ban elforgatható ház	
Közeg	viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok	
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...125; (145 max. 1h)
Min. repesztőnyomás	[mbar]	30000
Nyomásállóság	[mbar]	6000
Nyomás típusa	relatív nyomás	



Holttérmentes nyomásérzékelő kijelzővel

PI-,25BREA01-E-ZVG/US/ /P

Holttermentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség [V]	20...32 DC	
Min. szigetelési ellenállás [MΩ]	100; (500 V DC)	
Védelmi osztály	III	
Polaritáscsere védelem	igen	
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	0,5	
Bekapcsolási áramcsúcs [mA]	6	
Csúcsáram bekapcsolási időtartama [ms]	30	
Integrált Watchdog	igen	
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Analog kimenetek száma: 1	
Kimenetek		
Összes kimenet száma	1	
Kimeneti jel	analog jel	
Analog kimenetek száma	1	
Analog áram kimenet [mA]	4...20, invertálható; (skálázható 1:4)	
Max. terhelés [Ω]	300	
Túlterhelés-védelem	igen	
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány	-0,0124...0,25 bar	-12,4...250 mbar
Analog kezdőpont [mbar]	-12,4...187,4	
Analog végpont [mbar]	50...250	
Lépésekben [mbar]	0,02	
Gyári beállítás	ASP = 0,0 mbar	AEP = 250,0 mbar
Pontosság / eltérés		
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a]	< ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1)	
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a]	< ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitás, beleértve a histerézist és ismétlési pontosságot , határérték beállítása DIN EN IEC 62828-1 szerint)	
Linearitás [a tartomány %-a]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; évente)	
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K]	< ± 0,05; (0...70 °C)	
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K]	< ± 0,15; (0...70 °C)	



Holttéri mentes nyomásérzékelő kijelzővel

PI-,25BREA01-E-ZVG/US/ /P

Reakcióidők		
Analóg kimenet csillapítása dAA	[s]	0,1...100
Analóg kimenet max. válaszideje	[ms]	40
Szoftver / programozás		
Paraméterezési lehetőségek	nullpont; span	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség	IP 67; IP 69K	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	259
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	438
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE	
Közeggel érintkező anyagok	kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min.nyomásciklusok	100 millió	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	Mértékegység	6 x LED, zöld
	funkció-visszajelző	alfanumerikus kijelző, 4-digit
	mért értékek	alfanumerikus kijelző, 4-digit
Mértékegység	mbar; kPa; inH2O; mmWS; span %-a	
Megjegyzések		
Megjegyzések	3A-minősítés csak 3A-minősítéssel rendelkező adapterrel történő beépítés esetén érvényes	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		


Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Holttérmentes nyomásérzékelő kijelzővel

PI-,25BREA01-E-ZVG/US/ /P

Csatlakozás



- 1: Normál üzem
2: Programozott üzemmód (P = EPS- / FDT- interfészen keresztül történő kommunikáció)