


Ferdevillás fénysorompó

OPL-FCKG/IO-LINK/AS



- 1 potenciométer érzékenység
2 kimeneti funkció kapcsoló



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
-------------	------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA]	< 30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény
Hullámhossz [nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	világos-/sötétre kapcsolás; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm]	0,3
---	-----



Ferde villás fénysorompó


OPL-FCKG/IO-LINK/AS

Interfész		
Kommunikációs interfész	IO-Link	
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
SIO-mód	igen	
Szükséges master port típus	A	
Min. folyamat ciklusidő [ms]	3,2	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	978
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60	
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [év]	709	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	114,5	
Méreték [mm]	75 x 10 x 75	
Oldalhossz X [mm]	50	
Oldalhossz Y [mm]	50	
Adó és vevő távolsága Z [mm]	60	
Anyagok	ház: horganyöntvény fekete eloxált; lencse: üveg	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A		
		

Ferdevillás fényesorompó

OPL-FCKG/IO-LINK/AS

Csatlakozás



4: OUT / IO-Link