


OPL-FNKG/IO-LINK/AS



Kimeneti funkció	világos-/sötétre kapcsolás; (választható)
------------------	---



Ferde villás fény sorompó

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	[V]	1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője	[mm]	0,3
--------------------------------------	------	-----

Interfész

Kommunikációs interfész		IO-Link
Átvitel típusa		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió		1.1
SDCI-szabvány		IEC 61131-9
Profil		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
SIO-mód		igen
Szükséges master port típus		A
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	3,2
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	1103

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[év]	709

Mechanikai adatok

Súly	[g]	182
Méret	[mm]	105 x 10 x 105
Oldalhossz X	[mm]	80
Oldalhossz Y	[mm]	80
Adó és vevő távolsága Z	[mm]	100
Anyagok		ház: horganyöntvény fekete eloxált; lencse: üveg

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Megjegyzések		üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység		1 db

Ferdevillás fénysorompó

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás



4

OUT / IO-Link