




Egyutas érzékelő adó

OSS-OOKG



Termékjellemzők		
Fény típusa		infravörös
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	20; ((24 V))
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 20
Beállítható tartomány		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	1801



Egyutas érzékelő adó

OSS-00KG

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	264
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	80 x 28 x 95
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		üveg
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítési szög: 1, E20210 csavarhúzó
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: ...1,5 mm ² ; Tömszelence: M20 X 1,5		
Csatlakozás		

